


Apvalus cilindras CRDG-32- -P-A

Gaminio numeris: 160984

FESTO

Atsparus korozijai,
padėties nuskaitymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Exemplary representation



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Paremtas standartu	ISO 6431
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	18 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	560 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su išoriniu sriegiu su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis