

Siurbtukas VAS-100-1/4-SI

Gaminio numeris: 160990

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	100 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	85 mm
Konstrukcija	Vakuomo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	397 N
Produkto svoris	67 g
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuomo pajungimas	G1/4
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)