

# Siurbtukas VAS-125-3/8-SI

Gaminio numeris: 160991

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7 mm
Siurbtuko diametras	125 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	105 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	606 N
Produkto svoris	148 g
Montavimo sriegis	G3/8
Siurbtuko tvirtinimas	G3/8
Vakuumo pajungimas	G3/8
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)