


# Dumplinis siurbtukas VASB-8-M5-SI

Gaminio numeris: 160992

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	8 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	5,5 mm
Konstrucija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	1,6 N
Produkto svoris	2 g
Montavimo sriegis	M5
Siurbtuko tvirtinimas	M5
Vakuumo pajungimas	M5
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)