



Tiesinė pavara DGP-63- -PPV-A-B

Gaminio numeris: 161784

FESTO

padėties nuskaitymui, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 3.000 mm
Stūmoklio diametras	63 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	30 mm
Skersinis momentas Mx (diagrama)	8 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	1.870 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	1.870 N
Judanti masė	1.760 g
Judanti masė 0 mm eigos	1.760 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	9.100 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	148 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas