



Elektromagnetinis skirstytuvas JMN2H-5/2-D-02-S-230AC

Gaminio numeris: 161927

FESTO

atitinka ISO 15407/-1, su solenoidinem ritēm ir rankiniu perjungimu, be
jjungimo lizdų

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 18 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 500 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 6 mm |
| Tinklelio matmuo | 19 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | VDMA 24563 |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Valdymo slėgis | 2 ... 10 bar |
| Reversavimo laikas | 16 ms |
| Ritės charakteristikos duomenys | 220 V AC: 50/60 Hz, perjungimo galia: 2 VA |
| Darbinė terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Valdymo terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 210 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas pagal DIN 43650 C forma |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563 |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |