



Smulkaus filtro kombinacija LFMBA-1-H-A

Gaminio numeris: 162823

FESTO

Mikrofiltras 1 µm išankstiniam filtravimui ir mikrofiltras 0,01 µm, su metaline apsauga.

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drenea	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Diferencinis slėgis	Manometras
Jėjimo slėgis 1	0 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.600 l/min
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	6.460 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie kolbą	Cinkuota