

Slopintuvai U-M3

Gaminio numeris: 163978

★ Standard-Programm
Nebetiekiamas produktas

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support
Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Garso slėgio lygis	65 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija apie smūgių slopintuvo įdėklą	Bronzinis
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS