

Standartinis cilindras DSN-5/8"- -P-B

Gaminio numeris: 164369

FESTO


DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.

Daug tvirtinimo būdų.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	0,04 ... 8 "
Stūmoklio diametras	5/8"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	103,7 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	120,6 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	40 g
Pneumatinis pajungimas	M16x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis