

# Ikišama/srieginė L-jungtis QSML-10-32-UNF-5/32-U

Gaminio numeris: 164849

FESTO

pasukamas 360°, su išoriniu sriegiu ir išorinė penkiakampe veržle

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Sandarinio tipas ant varžto	Sandarinio žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Pneumatinis pajungimas, portas 1	UNF10-32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis