


# Galinio jungiklio priedas QH-DR-E-S3-E-SW-B

Gaminio numeris: 164854

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	kampinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Matavimo principas	mechaninė/elektrinė
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Izoliacinė įtampa	250 V
Maksimali išėjimo srovė	16.000 mA
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 85 °C
Elektrinis pajungimas	įsuktas terminalas
Kabelio skersmuo	8 ... 13 mm
Kabelio prijungimas	M20
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PC
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis