


L greita jungtis LCKN-M5-PK-4

Gaminio numeris: 164996

FESTO

Pasukamas 360° kampu, su sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,6 mm
Sandinimo tipas ant varžto	Sandinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,9 ... 16 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota