

Kabelis KM8-M8-GSGD-2,5

Gaminio numeris: 165610

FESTO

Įėjimams, 2,5 m ilgio, su tiesiu lizdu ir kištuku



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas / Tiesus lizdas M8x1 / M8x1 3-poliai / 3-poliai
Kabelio struktūra	3x0,25
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR