

# Manometras

## MA-40-16-1/8-EN-CT

Gaminio numeris: 165866

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 16 bar
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	40
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	neutralūs skysčiai Neutralios dujos Deguoniui nenaudoti Acetilenui nenaudoti
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Medžiaga	Žalvaris
Informacija apie smeigę	Nikeliuota Žalvaris
Informacija apie tvirtinimą	ABS
Informacija apie peržiūros langą	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	60 g