

# Spiralinis plastikinis vamzdelis PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

Gaminio numeris: 165873

FESTO

Su 2 sukamomis jungtimis ir sandarinimo žiedais, poliamidas (netinka maisto pramonėje).

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	7,5 m
Išorinis diametras	7,8 mm
Bloko ilgis	0,43 m
Vidinis diametras	6,2 mm
Ritės skersmuo	75 mm
Apvijų skaičius	43
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17,2 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris	260 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Spalva	mėlynas
Medžiagos informacija, jungiantis sriegis	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie produktą, atsparus smūgiams	Plienas Galvanizuota
Informacija apie žarneles	PA-P