

Kabelis

NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Gaminio numeris: 1686612

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsauginės žarnos ilgis	25 m
Montavimo pozicija	Bet koks
Skirtas naudoti lauke	C1 - nuo aplinkos sąlygų apsaugota vieta
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 100 % Kondensavimas
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, 3-kontaktų
Elektrinė jungtis 2	Atviras galas, 3 laidų
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Pneumatinis pajungimas	For tubing outside diameter 8 mm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	100 mm
Kabelio struktūra	3 x 0,75 mm ²
Produkto svoris	6.250 g
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie vamzdyną	PA
Informacija apie medžiagas, apsauginės žarnos jungtys	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie sandariklius	TPE