

Galinga kreipiančioji HD-40- -

Gaminio numeris: 170027


FESTO

Konfigūruojamas

Prieš užsakant prašome sukonfiguruoti produktą.

Priklausomai nuo konfigūracijos, teoriniai duomenys pateikti duomenų lape ir atitinkami priedai gali ne visiškai tikti šiam produktui.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga	10 ... 2.110 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus greitis	3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	5.400 N
Maksimali jėga Fz	5.600 N
Maksimalus momentas Mx	375 Nm
Maksimalus momentas My	560 Nm
Maksimalus momentas Mz	540 Nm
Judanti masė	3.300 g
Judanti masė 0 mm eigos	3.300 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	176 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	11.800 g
Informacija apie kreipiančiąsias	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas