


Skaitmeninis Įė/Iš SPC200-DIO

Gaminio numeris: 170179

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tirpiojo saugiklio apsauga, išėjimas	Elektroninis Maksimali išjungimo srovė: 2 A Per visų išėjimų sumą
Tirpiojo saugiklio apsauga jutikliui	Elektroninis
Reagavimo laikas, išėjimas	1,5 ms
Skaitmeninių išėjimų skaičius	8
Skaitmeninių įėjimų skaičius	10
Išėjimų tipai	Pagal IEC 61131-2 Teigiama logika (PNP) Elektrinė izoliacija
Įėjimų tipas	Pagal IEC 61131-2 Teigiama logika (PNP) Be elektrinės izoliacijos
Signalų lygio nusistovėjimo laikas, įėjimai	5 ms
Nominali darbinė įtampa, nuolatinės srovės išėjimai	24 V
Jutiklio maitinimas	0.5 A iš vidinio maitinimo šaltinio
Srovės suvartojimas, įėjimas	8 mA
Išėjimo srovės pralaidumas	250 mA
Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis	50 mA
Leistinas įtampos svyravimas, išėjimai	+/- 25 %
Produkto svoris	62 g
Elektrinis sujungimas, išėjimai	Galinė juosta 10-galvučių
Elektrinis sujungimas, įėjimai	Galinė juosta 12-kontaktų
Instaliacijos erdvė	Nuo 3 aukštyn