


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-16-10-P-A

Gaminio numeris: 170560

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir galinių sustojimo padėčių reguliavimo galimybe.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	10 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	12 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,3 Nm
Maksimali jėga Fy	820 N
Maksimali jėga Fz	820 N
Maksimalus momentas Mx	6,1 Nm
Maksimalus momentas My	6,1 Nm
Maksimalus momentas Mz	4,2 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	207 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	242 N
Judanti masė	255 g
Produkto svoris	566 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis