


Ašies sąsaja SPC-AIF-SUP-24DC

Gaminio numeris: 171182

FESTO

ašies sąsajai.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus srovės sunaudojimas	3 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	-5 % / +25 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Elektrinis sujungimas, apkrovos įtampa	Kištukas apvalios konstrukcijos M12x1 5-poliai
Elektrinė jungtis, AIF IN	Kištukas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai
Elektrinė jungtis, AIF OUT	Kištuko lizdas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai
Kabelio ilgis	0,2 m