



Trijų taškų griebtuvas HGD-16-A

Gaminio numeris: 174819

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutkliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Spaustuvų eiga	2,5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	3
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	3- taškas
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	Hall jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	120 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždarant	90 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	5 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	5 ms
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	40 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždarant	30 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	0,3 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	34 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	0,005 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,5 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	0,008 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,8 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	0,005 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,5 Nm
Produkto svoris	110 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	POM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis Nikeliuota
Informacija apie griebtuvus	Įrankio plienas Nikeliuota