



Slėgio jungiklis PEV-1/4-B-OD-CT

Gaminio numeris: 175251

FESTO

pasiekus atitinkamą slėgio reikšmę, atidaro arba uždaro elektrinę grandinę. Nustatoma slėgio- perjungimo reikšmė, nustatoma histerezė. Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	CCC
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras Vanduo Mineralinis tepalas
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Maksimali perjungimo išėjimo kintama įtampa	250 V
Maksimali perjungimo išėjimo nuolatinė įtampa	125 V
Maksimali išėjimo srovė	5.000 mA
Elektrinis pajungimas	A forma Kištukas pagal DIN 43650 Kubinės konstrukcijos
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Produkto svoris	220 g
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Slenksčio nustatymo diapazonas	1 ... 12 bar
Apsaugos klasė	IP65