



# Apvalus cilindras DSAG-20- -PPV-A-S2-CT

Gaminio numeris: 176357

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su kiauru cilindro kotu  
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 1 ... 320 mm   |
| Stūmoklio diametras                          | 20 mm  |
| Stūmoklio koto sriegis                       | M8   |
| Dempferiavimas                               | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Koto galas                                   | Išorinis sriegis   |
| Darbinis slėgis                              | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                                | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė                                | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas         |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 80 °C  |
| Dempferiavimo ilgis                          | 17 mm  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant            | 158,3 N  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 188,5 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 79 g   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 7,2 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 138 g  |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 3,9 g  |
| Pneumatinis pajungimas                       | M20x1,5  |
| Informacija                                  | Be vario ir PTFE.  |
| Informacija apie uždengimą                   | Aliuminio liejinys   |
| Informacija apie sandariklius                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informacija apie tvirtinimą                  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                     |
| Informacija apie stūmoklio kotą              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                     |