

# Apvalus cilindras DSAG-32- -PPV-A-CT

Gaminio numeris: 176458

FESTO


Antgalis su sriegiu gale

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	19 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė 0 mm eigos	222 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	15,4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	312 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	8,9 g
Pneumatinis pajungimas	M26x1,5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis