

Kabelis KEA-1-25P-10

Gaminio numeris: 177414

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	1.092 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas Sub-D 25-galvučių
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio skersmuo	12 mm
Kabelio struktūra	25x0,34
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie tvirtinimą	PA
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Auksoota
Montavimo pozicija	Bet koks