


Apvalus cilindras ESAQ-6- -P-A

Gaminio numeris: 183130

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 60 mm
Stūmoklio diametras	6 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	13,2 N
Judanti masė 0 mm eigos	4 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	1,4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	15 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,5 g
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis