


Apvalus cilindras ESAH-50- -P-A

Gaminio numeris: 183268

FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi statmena cilindro ašiai.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 250 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	1.053 N
Judanti masė 0 mm eigos	760 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	40,1 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.076 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	24,8 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas