


Kompaktiškas cilindras

ADVU-12-5-P-A-CT

Gaminio numeris: 183353

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1,2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,07 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	51 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	68 N
Judanti masė 0 mm eigos	8 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	15 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	87 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie varžtus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys