


Dumplinis siurbtukas VASB-15-1/8-NBR-CT

Gaminio numeris: 183515

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	15 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	12 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	7,9 N
Montavimo sriegis	G1/8
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/8
Vakuumo pajungimas	G1/8
Atramos kietumas	73
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)