

Skirstytuvų sala VIMP-02-1/4-12

Gaminio numeris: 18387

FESTO

G1/4, su daugiašerđine jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos rėtės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	1.300 ... 1.600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Multipol
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	12
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	02
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Valdymo slėgis	1,5 ... 10 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų