



Elektromagnetinis skirstytuvas MFH-5/2K-FR-NA

Gaminio numeris: 183973
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su NAMUR porto žymėjimu, su rankiniu valdymu, be solenoido ritės ir lizdo (užsakoma atskirai).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	44,5 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Nominalus dydis	8 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	reversuojamas
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
b reikšmė	0,25
C reikšmė	3 l/sbar
Išjungimo laikas	90 ms
Ijungimo laikas	20 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Prapučiamos tūtos jungtis	Vidinis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija apie sandariklius	NBR