

Mova EAMC-B-19-24-6-6

Gaminio numeris: 184265

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su žingsniniu varikliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6 mm
Laikiklio skersmuo 2	6 mm
Dydis	19
Nominalus ilgis	24 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,47 kgmm ²
Keičiamas momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	12 g
Informacija	atitinka RoHS