



# Elektromagnetinis skirstytuvas JMN2DH-5/2-D-02-S-B

Gaminio numeris: 184305

FESTO

atitinka ISO 15407/-1, su solenoidinem ritēm ir rankiniu perjungimu, be  
jjungimo lizdu

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2009.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Skirstytuvo funkcija                  | 5/2 bistabilus su dominuojančiu signalu   |
| Veikimo būdas                         | elektrinis  |
| Plotis                                | 18 mm   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 500 l/min   |
| Darbinis slėgis                       | -0,9 ... 10 bar   |
| Konstrukcija                          | Stūmoklio šliaužiklis   |
| Apsaugos klasė                        | IP65  |
| Leidimas                              | Germanischer Lloyd  |
| Nominalus dydis                       | 6 mm  |
| Tinklelio matmuo                      | 19 mm   |
| Oro išmetimo funkcija                 | droseliuojamas  |
| Sandarinimo principas                 | švelnus   |
| Montavimo pozicija                    | Bet koks  |
| Atitinka standartus                   | VDMA 24563  |
| Rankinis valdymas                     | su priedais, fiksacija  |
| Valdymo tipas                         | valdoma   |
| Valdomas oro tiekimas                 | išorinis  |
| Srauto kryptis                        | reversuojamas   |
| Valdymo slėgis                        | 2 ... 10 bar  |
| Reversavimo laikas                    | 16 ms   |
| Reversavimo laikas (dominuojantis)    | 16 ms   |
| Ritės charakteristikos duomenys       | 24V DC: 1,5W  |
| Darbinė terpė                         | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas<br>Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2   |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 50 °C   |
| Valdymo terpė                         | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas             |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 50 °C   |
| Produkto svoris                       | 210 g   |
| Elektrinis pajungimas                 | Kištukas<br>pagal DIN 43650<br>C forma  |
| Montavimo tipas                       | Su kiauryme   |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14   | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Valdomas išmetimo portas 82/84        | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3      | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4      | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5      | 02 dydžio pajungimo padas, pagal VDMA 24563   |
| Informacija                           | Be vario ir PTFE.   |
| Informacija apie sandariklius         | NBR   |
| Informacija apie tvirtinimą           | Padengtas aliuminiu   |