


T adapteris FB-TA-1

Gaminio numeris: 18499

FESTO

Vožtuvų ir vožtuvų/jutiklių bloką magistraliniam sujungimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 10 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 30 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
Produkto svoris	23 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas / Lizdas M12x1 / M12x1 5-galvučių / 5-galvučių
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	5 mm
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Nikeliuota ir alavuota