

# Kreipiantieji cilindrai


## DFP-10-50-P-A

Gaminio numeris: 186730  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Apsauga nuo susisukimo, padėties nustatymui.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	50 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,05 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	31 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	47 N
Judanti masė	34 g
Produkto svoris	147 g
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	Termiškai apdirbtas plienas