

# Kabelis

## KM12-M12-GSGD-2,5

Gaminio numeris: 18684

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Leidžiama srovės apkrova	3,8 A
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas / Tiesus lizdas M12x1 / M12x1 4-poliai / 4-poliai
Kabelio struktūra	4x0,25
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR