


DUO kabelis KM12-DUO-M8-GDGD

Gaminio numeris: 18685

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Leidžiama srovės apkrova	2,8 A
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas / Tiesus lizdas M12x1 / M12x1 3-poliai / 3-poliai
Kabelio struktūra	3x0,25
Kabelio ilgis	0,6 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR