


DUO kabelis KM12-DUO-M8-GDWD

Gaminio numeris: 18688

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Leidžiama srovės apkrova	2,8 A
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkto svoris	61 g
Elektrinis pajungimas	Tiesus kištukas / Tiesus lizdas M12x1 / M8 4-galvučių / 3-galvučių
Kabelio struktūra	2x(3x0,25)
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Kabelio ilgis	0,6 m
Montavimo tipas	Su kiauryme Su srieginiu kištuku Su įvorės veržle
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie tvirtinimą	PUR
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksuota