


# Sujungimų blokas VIGK-04-D-2

Gaminio numeris: 18886

FESTO

Skirstytuvų saloms.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                   |
|--|---------------------------|
| Paremtas standartu                       | ISO 5599-2                |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 1                         |
| Darbinis slėgis                          | -0,9 ... 16 bar           |
| Darbinė terpė                            | Filtruotas suslėgtas oras |
| Terpės temperatūra                       | -10 ... 60 °C             |
| Apsaugos klasė                           | IP65                      |
| Aplinkos temperatūra                     | -10 ... 60 °C             |
| Leidimas                                 | UL - Recognized (OL)      |
| Plokštės montavimo būdas                 | Su kiauryme               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | G3/4                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2         | G3/8                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3         | G3/4                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4         | G3/8                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5         | G3/4                      |
| Informacija apie pajungimo padą          | Padengtas aliuminiu       |