

# Pusiau sukimosi pavara DRE-14-F05-Q14-FS-O

Gaminio numeris: 190071

FESTO

Viengubo veikimo, VDI/VDE 3845 oro jungtis, Namur vožtuvai gali būti pritvirtinti tiesiogiai prie flanšo



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pavaros dydis	14
Flanšo skylės modelis	F05
Pasisukimo kampas	90 deg
Galinių padėčių nustatymo ribos prie 0°	-4 ... 8 deg
Galinių padėčių nustatymo ribos prie 90°	-8 ... 4 deg
Jungčių pajungimas atitinka standartą	ISO 5211
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Be
Uždarymo kryptis	Spyruoklės jėga, uždarant
Skirstytuvo pajungimai atitinka standartą	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
ATEX identifikacija	II 2 GD c X
ATEX aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Oro sunaudojimas ciklui 0°-90°-0° prie 6 bar	6 l
Produkto svoris	3.800 g
Veleno pajungimas	V14
Pneumatinis pajungimas	Pajungimo padas G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų