

Užmaunama jungtis QSF-10-32-UNF-1/4-U

Gaminio numeris: 190701

FESTO

vidinis sriegis su išorine penkiakampe veržle.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 2,8 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1,5 Nm |
| Produkto svoris | 13,5 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | UNF10-32 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | Žalvaris Nikeliuota |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys | POM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | NBR |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |