

Įkišama/srieginė L-jungtis QSLF-1/8-5/32-U

Gaminio numeris: 190726

FESTO

360° sukamas, su rutuliniu guoliu, su vidiniu sriegiu ir išorine penkiakampe veržle

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 2,1 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Maksimalus priveržimo momentas | 8 Nm |
| Produkto svoris | 14,5 g |
| Pneumatinis pajungimas | NPT1/8-27 vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | PBT |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys | POM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | NBR |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |