


T įkišama detalė QST-10-32-UNF-1/4-U

Gaminio numeris: 190816

FESTO

pasukamas 360°, su išoriniu sriegiu ir išorinė penkiakampe veržle
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 1,4 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | Sandarinio žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1,5 Nm |
| Produkto svoris | 15,5 g |
| Išėjimų skaičius | 2 |
| Padavimo linijų skaičius | 1 |
| Pneumatinis pajungimas, maitinimo linija | Išorinis sriegis UNF10-32 |
| Pneumatinis pajungimas, išėjimas | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | PBT |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys | POM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | NBR |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |