

Rutulinis skirstytuvas QHS-QS-1/4-U

Gaminio numeris: 190885
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su QS jungtimi

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Šis tipas tinkamas vakuumui.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Su užraktu
Nominalus dydis	4,5 mm
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Sandarinimo principas	švelnus
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Produkto svoris	48,5 g
Informacija	atitinka RoHS