


Atbulinis vožtuvas HBM-1/16-QS-5/32-U

Gaminio numeris: 190946

FESTO

Srauto greitis iš QD jungties į vidinį sriegį
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Šis tipas tinkamas vakuumui.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Negrijžtama funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-5/32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/16-27
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	-1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Produkto svoris	12 g