

Apvalus cilindras ESEU-10-25-P-A-MA

Gaminio numeris: 191137

FESTO

Antgalis su oro padavimu jungtimi
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------|--|
| Eiga | 25 mm |
| Stūmoklio diametras | 10 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | ašinis maitinimo portas |
| Darbinis slėgis | 2 ... 6 bar |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stūmimo veiksmas |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 80 °C |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 41,6 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 5,5 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 2,5 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 18,9 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |