


Kreipiančiosios FEN-40- -

Gaminio numeris: 19172

FESTO

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Dydis | 40 |
| Eiga | 10 ... 500 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Paprasto guolio kreipiančioji |
| Konstrucija | Kreipiančioji |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Perstūmimo jėga | 30 N |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 31 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 2.480 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Informacija apie kreipiančiąsias | aukštai legiruotas plienas |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys anoduotas |