

Vienkryptis droselis GR-QS-3/8



Gaminio numeris: 192755

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-3/8
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme Instaliavimas į liniją
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	438 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	272 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	68,5 g
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris Nikeliuota