


Pasyvi ašių kreipiančioji FDG-32- -

Gaminio numeris: 192852

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Ėiga	10 ... 3.000 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus greitis	3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie kreipiančiąsias	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas