

Dumplinis cilindras EBS-80-110


Gaminio numeris: 193794

FESTO

neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta, tinka instaliavimui mažose erdvėse.

Grįžtamieji judesiai turi būti neatliekami tol, kol yra minimalus slėgis 0,9 bar, kad užtikrinti jog dumplės pasisuks teisingai (kitaip gali būti pažeista diafragma)

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Reikalaujamas montavimo skersmuo	100 mm
Eiga	110 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	205 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	15 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	10 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	95 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0,9 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgtas oras Suteptas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	350 N
Produkto svoris	400 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie dumplės	CR